


E18016



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH040VAS0025E04



Applikation

Special funktion	guldbelagte kontakter
------------------	-----------------------

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 300 AC/DC
---------------	-----	-------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-10...100
Kapslingsklasse		IP 68

Mekaniske data

Vægt	[g]	874,979
Dimensioner	[mm]	15 x 15 x 47
Materiale		PVC
Indstøbt-emne materiale		PVC
Materiale - omløber		rustfri stål (1.4571/316Ti)

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

E18016



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH040VAS0025E04

Elektrisk tilslutning

Kabel: 25 m, PVC, sort; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PVC; Låsning: rustfri stål (1.4571/316Ti); Kontakter: guldbelagt



Tilslutning



Ledningsfarver :
BK = sort
BN = brun
BU = blå
WH = hvid