



Konfektionerbar hunstik

SDOGH040MSSFKPG



Applikation

Special funktion

guldbelagte kontakter

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 250 AC/DC

Max strømbelastning total

[A]

4; (...40 °C)

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklasse

IP 67

Mekaniske data

Vægt

[g]

27,216

Dimensioner

[mm]

18 x 18 x 46

Materiale

PA

Indstøbt-emne materiale

PA

Materiale - omløber

ZnAl / Ni

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.



Konfektionerbar hunstik

SDOGH040MSSFKPG

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...0,75 mm²; Ledningskappe: Ø 8...10 mm

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PA; Låsning: ZnAl / Ni; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning

