





Forbindelseskabel

VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S



Applikation		
Special funktion		guldbelagte kontakter
Elektriske Data		
Frekvens AC	[Hz]	47...63
Driftspænding	[V]	< 24 AC/DC
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...105
Kapslingsklasse		IP 68
Mekaniske data		
Vægt	[g]	54,431
Materiale		TPE
Indstøbt-emne materiale		TPE
Materiale - omløber		rustfri stål (1.4571/316Ti)
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik		

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPE; Låsning: rustfri stål (1.4571/316Ti); Kontakter: guldbelagt






Forbindelseskabel

VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,3 m, PVC, grå; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x ventil type A DIN, vinklet; Støbt hus: TPE; Låsning: rustfri stål (1.4571/316Ti); Kontakter: guldbelagt

