


Indbygningsstik

RSTGH040VAS0001-04



1 O-ring

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 250 DC
---------------	-----	----------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...90
----------------------	------	----------

Mekaniske data

Vægt	[g]	54,431
Monterings gevind		1/2" NPT
Materiale		rustfri stål (1.4401 / 316)
Indstøbt-emne materiale		rustfri stål (1.4401 / 316)

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 1 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: rustfri stål (1.4401 / 316)





Indbygningssik

RSTGH040VAS0001-04

Tilslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvid