


Indbygningsstik

RSTGB030ALS00.3-03



Applikation

Special funktion

guldbelagte kontakter

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 600 AC/DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...100

Kapslingsklasse

IP 68

Mekaniske data

Vægt

[g]

36,287

Monterings gevind

M20 x 1,5

Materiale

Messing forniklet

Indstøbt-emne materiale

Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder


1 stk.

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x 7/8", lige; kodning: A; Støbt hus: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt



E18070



Indbygningssstik

RSTGB030ALS00.3-03

Tilslutning

1	GN
2	BK
3	WH

	Ledningsfarver :
BK =	sort
GN =	grøn
WH =	hvid