


Indbygningsstik

RSTGB040ALS00.3-04



Applikation

Special funktion

guldbelagte kontakter

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 600 AC/DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...100

Kapslingsklasse

IP 68

Mekaniske data

Vægt

[g]

36,287

Monterings gevind

M20 x 1,5

Materiale

aluminium eloxeret

Indstøbt-emne materiale

aluminium, eloxeret

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning

, PVC; 4 x 1,5 mm² / AWG 16

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x 7/8", lige; kodning: A; Støbt hus: aluminium, eloxeret; Kontakter: guldbelagt





Indbygningssstik

RSTGB040ALS00.3-04

Tilslutning

1	BK
2	BU
3	BN
4	WH

	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvid