


Indbygningsstik

RSTGB050PLS00.3-05



1 O-ring

Applikation

Special funktion

guldbelagte kontakter

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 600 AC/DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...100

Kapslingsklasse

IP 68

Mekaniske data

Vægt

[g]

27,216

Monterings gevind

M16 x 1,5

Materiale

Kunststof

Indstøbt-emne materiale

Kunststof

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.



Indbygningsstik


RSTGB050PLS00.3-05

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,3 m, PVC; 5 x 1,5 mm² / AWG 16

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x 7/8", lige; kodning: A; Støbt hus: Kunststof; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning

1	WH
2	RD
3	BU
4	OG
5	BK

	Ledningsfarver :
BK =	sort
BU =	blå
RD =	rød
OG =	orange
WH =	hvid