




Indbygningsstik

RSTGH040ALS00.3-04



1 O-ring

Elektriske Data

Driftspænding [V] < 250 DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C] -20...90

Mekaniske data

Vægt [g] 22,68

Monterings gevind M20

Materiale aluminium anodiseret 10...20 µm

Indstøbt-emne materiale aluminium, anodiseret 10...20 µm

Bemærkning

Emballage-enheder 1 stk.

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: aluminium, anodiseret 10...20 µm





Indbygningssik

RSTGH040ALS00.3-04

Tilslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvid