
E18084

Konfektionerbare stik

SSTAH040MSSFKPG



Applikation		
Special funktion		guldbelagte kontakter
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 250 AC/DC
Max strømbelastning total	[A]	4; (...40 °C)
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...100
Kapslingsklasse		IP 68
Mekaniske data		
Vægt	[g]	27,216
Dimensioner	[mm]	38 x 20 x 40
Materiale		PA
Indstøbt-emne materiale		PA
Materiale - omløber		zink, forniklet
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

E18084

Konfektionerbare stik

SSTAH040MSSFKPG

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...0,75 mm²; Ledningskappe: Ø 8...10 mm

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PA; Låsning: zink, forniklet; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning

