


Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH040VAS0012E04

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Special funktion

guldbelagte kontakter

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 300 AC/DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...105

Kapslingsklasse

IP 68

Mekaniske data

Vægt

[g]

299,371

Dimensioner

[mm]

15 x 15 x 47

Materiale

PVC

Indstøbt-emne materiale

PVC

Materiale - omløber

rustfri stål (1.4571/316Ti)

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH040VAS0012E04

Elektrisk tilslutning

Kabel: 12 m, PVC, grå, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PVC; Låsning: rustfri stål (1.4571/316Ti); Kontakter: guldbelagt



Tilslutning



5: ikke anvendt
Ledningsfarver :
BK = sort
BN = brun
BU = blå
WH = hvid