


Forbindelseskabel

VSTGH050VAS00.4E03VDAA030--S

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Special funktion

guldbelagte kontakter

Elektriske Data

Frekvens AC

[Hz]

47...63

Driftspænding

[V]

< 24 AC/DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...105

Kapslingsklasse

IP 68

Mekaniske data

Vægt

[g]

54,431

Materiale

TPE

Indstøbt-emne materiale

TPE

Materiale - omløber

rustfri stål (1.4571/316Ti)

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

Forbindelseskabel


VSTGH050VAS00.4E03VDAA030--S

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,4 m, PVC, grå; 3 x 0,34 mm² / AWG 22


Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPE; Låsning: rustfri stål (1.4571/316Ti); Kontakter: guldbelagt



Elektrisk tilslutning

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x ventil type A DIN, vinklet; Støbt hus: TPE; Låsning: rustfri stål (1.4571/316Ti); Kontakter: guldbelagt

