


Forbindelseskabel

VDOGH040VAS00.5E03STGH040VAS



Applikation

Special funktion

guldbelagte kontakter

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 300 AC/DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...105

Kapslingsklasse

IP 68

Mekaniske data

Vægt

[g]

45,359

Dimensioner

[mm]

15 x 15 x 40

Materiale

PVC

Indstøbt-emne materiale

PVC

Materiale - omløber

rustfri stål (1.4571/316Ti)


Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PVC; Låsning: rustfri stål (1.4571/316Ti); Kontakter: guldbelagt





Forbindelseskabel

VDOGH040VAS00.5E03STGH040VAS

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,5 m, PVC, grå; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PVC; Låsning: rustfri stål (1.4571/316Ti); Kontakter: guldbelagt

