





Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH140MSS0005A11



Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 250 AC/DC
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Vægt	[g]	635,029
Dimensioner	[mm]	20 x 20 x 50
Materiale		PUR sort
Indstøbt-emne materiale		PUR
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 5 m, PUR, sort, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)		
Elektrisk tilslutning - Hunstik		

Stik: 1 x M16, lige; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet




E18147



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH140MSS0005A11

Tilslutning



Ledningsfarver :

BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
VT =	violet
WH =	hvid
YE =	gul