


Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH040MSS0002X04

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Special funktion

guldbelagte kontakter

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 300 AC/DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-45...105

Kapslingsklasse

IP 68

Mekaniske data

Vægt

[g]

158,757

Dimensioner

[mm]

31 x 14,5 x 31

Materiale

TPE

Indstøbt-emne materiale

TPE

Materiale - omløber

zink, epoxy-belagt

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH040MSS0002X04

Elektrisk tilslutning


Kabel: 2 m, TPE-S, sort; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPE; Låsning: zink, epoxy-belagt; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning



BK = Ledningsfarver :
BN = sort
BU = brun
WH = blå
 hvid