


Adapter hunstik

RDOGF040MSS00.3-04



1 O-ring



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Kapslingsklasse		III
Max strømbelastning total	[A]	4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...100
Kapslingsklasse		IP 68

Mekaniske data

Vægt	[g]	113,398
Materiale		Kapsling: Messing forniklet; pakning: FKM; Låsemøtrik: Messing forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------



Adapter hunstik

RDOGF040MSS00.3-04

Elektrisk tilslutning


Kabel: 0,5 m, PVC, gul, Ø 4,6 mm; 4 x 0,25 mm² / AWG 24

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8; kodning: A



Tilslutning



BK =	Ledningsfarver :	sort
BN =		brun
BU =		blå
WH =		hvid