




Forbindelseskabel


VDOGA050MSS0.15E04STGA040MSS



Applikation		
Special funktion		Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter
Siliconefri		ja
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Max strømbelastning total	[A]	3
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklasse		IP 68
Mekaniske data		
Vægt	[g]	22,68
Materiale		PUR
Indstøbt-emne materiale		PUR
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x 1/2", lige; kodning: C; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt






Forbindelseskabel

VDOGA050MSS0.15E04STGA040MSS

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x 1/2", lige; kodning: C; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt

