




1 O-ring

Applikation

Special funktion

guldbelagte kontakter

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 250 AC/DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...80

Kapslingsklasse

IP 68

Mekaniske data

Vægt

[g]

387,821

Monterings gevind

M20 x 1,5

Materiale

Messing forniklet

Indstøbt-emne materiale

Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.



Indbygningssstik

RSTGA030ALS00.3-03

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x 1/2", lige; kodning: C; Støbt hus: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning

1	GN
2	RD/BK
3	RD/WH

	Ledningsfarver :
BK =	sort
GN =	grøn
RD =	rød
WH =	hvid