
E18267

CAN bus termineringsmodstand


M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR



Applikation		
Special funktion		guldbelagte kontakter
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max strømbelastning total	[A]	4
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklasse		IP 68
Mekaniske data		
Vægt	[g]	22,68
Dimensioner	[mm]	14,5 x 14,5 x 52,8
Materiale		PVC
Indstøbt-emne materiale		PVC
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PVC; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt




E18267

CAN bus termineringsmodstand

M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PVC; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning

