


Adapter hunstik

RDOGH050MSS00.3E05



1 O-ring

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 250 AC/DC
Max strømbelastning total	[A]	4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 68

Mekaniske data

Vægt	[g]	22,68
Monterings gevind		1/4"-18NPT
Materiale		Messing forniklet
Indstøbt-emne materiale		Messing, forniklet

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm²

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: Messing, forniklet






Adapter hunstik

RDOGH050MSS00.3E05

Tilslutning



Ledningsfarver :

BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
GN/YE =	grøn/gul
WH =	hvid