


Splitterboks

ZDO6H040MSS0010A09

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...110 AC/DC
Max strømbelastning total pr. modul/slot	[A]	4
Max strømbelastning total	[A]	12

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-15...90
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	18 x 54 x 100
Antal porte på splitterboks		6

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------



Splitterboks

ZDO6H040MSS0010A09

Elektrisk tilslutning

Kabel: 10 m, PUR / PVC; 6 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Elektrisk tilslutning - slids

Stik: 6 x M12; kodning: A



Tilslutning

BN	1 (1...6)
BU	3 (1...6)
GN/YE	5 (1...6)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)

Ledningsfarver :

BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
GN/YE =	grøn/gul
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
WH =	hvid
YE =	gul