




Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...110 AC/DC
Max strømbelastning total pr. modul/slot	[A]	4
Max strømbelastning total	[A]	12

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-15...90
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	18 x 54 x 82
Antal porte på splitterboks		4

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------



Splitterboks

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Elektrisk tilslutning - slids

Stik: 4 x M12; kodning: A



Tilslutning

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
GN/YE =	grøn/gul
GY =	grå
WH =	hvid
YE =	gul