


Fiber separat sender modtager

FE-30-P-A-R6/5m

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Funktions princip

Thru-beam sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OIF

OIF

Rækkevidde af fiber

[mm]

123

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniske data

Varianter af fiberoptik hoved

vinklet

Samlet længde

[mm]

5000

Min. bøjningsradius

[mm]

30

Materiale

Adapter: PA

Fiber materiale

glas

Fiberoptik materiale

aluminium

Fiberkappe materiale

PVC

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.