
E20406

Fibre diffus aftastning

FT-00-A-V-E1/1,3M

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation		
Funktions princip		Diffus sensor
Registreringsområde		
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere		OKF; OUF
OKF		
Rækkevidde af fiber	[mm]	8
OUF		
Rækkevidde af fiber	[mm]	8
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...290
Mekaniske data		
Varianter af fiberoptik hoved		lige
Fiberoptik hoved diameter	[mm]	1
Sensorhoved længde	[mm]	5
Samlet længde	[mm]	1300
Min. bøjningsradius	[mm]	20
Materiale		Adapter: ABS
Fiber materiale		glas

E20406

Fibre diffus aftastning

FT-00-A-V-E1/1,3M

Fiberoptik materiale	rustfri stål (1.4305 / 303)
Fiberkappe materiale	aluminium
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.