

Forbindelseskabel med hunstik

ADOGB030MSS0005E03



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 300 AC/DC
---------------	-----	-------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-30...80
Omgivelsestemperatur (bevægelig)	[°C]	-5...80
Kapslingsklasse		IP 68

Mekaniske data

Vægt	[g]	279,3
Dimensioner	[mm]	26 x 26 x 49,9
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		zinkstøbegods

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

E20429



Forbindelseskabel med hunstik

AD0GB030MSS0005E03

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PVC, sort, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm² (24 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x 7/8", lige; Støbt hus: TPU; Låsning: zinkstøbegods



Tilslutning



BN =	Ledningsfarver :	brun
BU =		blå
GN/YE =		grøn/gul