




Forbindelseskabel med hunstik


AD0GB030PLS0005E03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



| Elektriske Data                                                  |      |              |
|------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| Driftspænding                                                    | [V]  | 10...30 DC   |
| Omgivende forhold                                                |      |              |
| Omgivelsestemperatur                                             | [°C] | -40...90     |
| Kapslingsklasse                                                  |      | IP 68        |
| Mekaniske data                                                   |      |              |
| Dimensioner                                                      | [mm] | 26 x 26 x 60 |
| Materiale                                                        |      | TPU          |
| Indstøbt-emne materiale                                          |      | TPU          |
| Materiale - omløber                                              |      | TPU          |
| Bemærkning                                                       |      |              |
| Emballage-enheder                                                |      | 1 stk.       |
| Elektrisk tilslutning                                            |      |              |
| Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm ) |      |              |
| Elektrisk tilslutning - Hunstik                                  |      |              |

Stik: 1 x 7/8", lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: TPU




# E20431



## Forbindelseskabel med hunstik

ADOGB030PLS0005E03

### Tilslutning



|      |                  |      |
|------|------------------|------|
| BK = | Ledningsfarver : | sort |
| BN = |                  | brun |
| BU = |                  | blå  |