


Fibre diffus aftastning

FT-30-A-A-E6/1,5m

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E20290

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske
forstærkere

OIF

OIF

Rækkevidde af fiber

[mm]

36

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniske data

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved diameter

[mm]

6

Samlet længde

[mm]

1500

Min. bøjningsradius

[mm]

30

Materiale

Adapter: PA

Fiber materiale

glas

Fiberoptik materiale

aluminium

E20439



Fibre diffus aftastning

FT-30-A-A-E6/1,5m

Fiberkappe materiale

aluminium

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.