


Fibre diffus aftastning

FT-00-PPV-M6



Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Applikation

Lille bøjningsradius

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske
forstærkere

OKF; OUF; OOF

OKF

Rækkevidde af fiber

[mm]

20

OOF

Rækkevidde af fiber

[mm]

220

OUF

Rækkevidde af fiber

[mm]

20

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniske data

Vægt

[g]

48

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M6

Sensorhoved længde

[mm]

35

Samlet længde

[mm]

600

**Fibre diffus aftastning**

FT-00-PPV-M6

Min. bøjningsradius	[mm]	10
Fiberretning		
Materiale		Adapter: ABS
Fiber materiale		PMMA
Fiberoptik materiale		rustfri stål (1.4305 / 303)
Fiberkappe materiale		PU
Tilbehør		
Leverings omfang		Sekskantmøtrik: 2 x M6, Rustfrit stål
		tandskiver: 2
		riflet møtrik: 1 x M11
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.