




Fibre diffus aftastning

FT-00-A-V-E1/10M

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation	
Funktions princip	Diffus sensor
Registreringsområde	
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere	OKF; OUF
OKF	
Rækkevidde af fiber [mm]	2
OUF	
Rækkevidde af fiber [mm]	2
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-40...290
Mekaniske data	
Varianter af fiberoptik hoved	lige
Fiberoptik hoved diameter [mm]	1
Sensorhoved længde [mm]	5
Samlet længde [mm]	10000
Min. bøjningsradius [mm]	20
Materiale	Adapter: ABS
Fiber materiale	glas

E20485



Fibre diffus aftastning

FT-00-A-V-E1/10M

Fiberoptik materiale	rustfri stål (1.4305 / 303)
Fiberkappe materiale	aluminium
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.