

## Fibre diffus aftastning

FT-00-A-A-M6

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E20055

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



## Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

## Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske  
forstærkere

OKF; OUF

## OKF

Rækkevidde af fiber

[mm]

20

## OUF

Rækkevidde af fiber

[mm]

20

## Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...80

## Mekaniske data

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M6

Sensorhoved længde

[mm]

35

Samlet længde

[mm]

600

# E20503



## Fibre diffus aftastning

FT-00-A-A-M6

|                      |              |    |
|----------------------|--------------|----|
| Min. bøjningsradius  | [mm]         | 20 |
| Materiale            | Adapter: ABS |    |
| Fiber materiale      | akryl        |    |
| Fiberoptik materiale | aluminium    |    |
| Fiberkappe materiale | aluminium    |    |
| Bemærkning           |              |    |
| Emballage-enheder    | 1 stk.       |    |