


Fibre diffus aftastning

FT-00-M-V-M6/1,5M



Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Applikation

Høj temperaturbestandighed; Robust design til brug i krævende industrielle miljøer; Bestandig over for forskellige aggressive kemikalier

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OKF; OUF

OKF

Rækkevidde af fiber

[mm]

36

OUF

Rækkevidde af fiber

[mm]

36

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...150

Mekaniske data

Vægt

[g]

101,5

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M6

Fiberoptik hoved diameter

[mm]

7

Sensorhoved længde

[mm]

45

Samlet længde

[mm]

1500

Min. bøjningsradius

[mm]

20

E20523



Fibre diffus aftastning

FT-00-M-V-M6/1,5M

Fiber materiale	glas
Fiberoptik materiale	rustfri stål (1.4305 / 303)
Fiberkappe materiale	metalsilikone
Tilbehør	
Leverings omfang	Sekskantmøtrik: 4 x M6, Rustfrit stål
	tandskiver: 2
	riflet møtrik: 1 x M11
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.