

Fibre diffus aftastning

FT-00-M-V-M6/2,5m

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OKF; OUF

OKF

Rækkevidde af fiber

[mm]

28

OUF

Rækkevidde af fiber

[mm]

28

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...150

Mekaniske data

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M6

Sensorhoved længde

[mm]

45

Samlet længde

[mm]

2500

Min. bøjningsradius

[mm]

20

Fiber materiale

glas

Fiberoptik materiale

rustfri stål (1.4305 / 303)

E20525



Fibre diffus aftastning

FT-00-M-V-M6/2,5m

Fiberkappe materiale

metalsilikone

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.