


## Fiber separat sender modtager

FE-00-M-V-R3/2,5m

Artiklen er udgået - arkiv informationer



## Applikation

Funktions princip

Thru-beam sensor

## Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OKF; OUF

## OKF

Rækkevidde af fiber

[mm]

85

## OUF

Rækkevidde af fiber

[mm]

85

## Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...150

## Mekaniske data

Varianter af fiberoptik hoved

vinklet

Fiberoptik hoved diameter

[mm]

3

Sensorhoved længde

[mm]

10

Samlet længde

[mm]

2500

Min. bøjningsradius

[mm]

20

Fiber materiale

glas

Fiberoptik materiale

rustfri stål (1.4305 / 303)

# E20542



## Fiber separat sender modtager

FE-00-M-V-R3/2,5m

Fiberkappe materiale

metalsilikone

### Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.