



Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E20129

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

No scale drawing available

Applikation

Funktions princip Thru-beam sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere OKF; OUF

OKF

Rækkevidde af fiber [mm] 120

OUF

Rækkevidde af fiber [mm] 120

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C] -40...290

Mekaniske data

Varianter af fiberoptik hoved vinklet

Samlet længde [mm] 600

Min. bøjningsradius [mm] 20

Fiber materiale glas

Fiberoptik materiale aluminium

Fiberkappe materiale aluminium

Bemærkning

Emballage-enheder 1 stk.