


Fiber separat sender modtager

FE-00-M-V-E1/1,5M

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E20492

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation

Funktions princip

Thru-beam sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske
forstærkere

OKF; OUF

OKF

Rækkevidde af fiber

[mm]

45

OUF

Rækkevidde af fiber

[mm]

45

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...150

Mekaniske data

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved diameter

[mm]

1

Sensorhoved længde

[mm]

5

Samlet længde

[mm]

1500

E20547



Fiber separat sender modtager

FE-00-M-V-E1/1,5M

Min. bøjningsradius	[mm]	20
Fiber materiale		glas
Fiberoptik materiale		rustfri stål (1.4305 / 303)
Fiberkappe materiale		metalsilikone
Tilbehør		
Leverings omfang		E20103
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.