


Fibre diffus aftastning

FT-00-P-A-R4/0,14M

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OKF; OUF

OKF

Rækkevidde af fiber

[mm]

40

OUF

Rækkevidde af fiber

[mm]

40

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...150

Mekaniske data

Varianter af fiberoptik hoved

vinklet

Fiberoptik hoved diameter

[mm]

4

Sensorhoved længde

[mm]

10

Samlet længde

[mm]

100; (+10 mm)

Min. bøjningsradius

[mm]

20

Fiber materiale

glas

Fiberoptik materiale

rustfri stål (1.4305 / 303)

E20566



Fibre diffus aftastning

FT-00-P-A-R4/0,14M

Fiberkappe materiale

metalsilikone

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.