E20569


Fibre diffus aftastning

FT-00-P-A-R4/0,156 +/-6MM

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E20412

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation		
Funktions princip		Diffus sensor
Registreringsområde		
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere		OKF; OUF
OKF		
Rækkevidde af fiber	[mm]	40
OUF		
Rækkevidde af fiber	[mm]	40
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...80
Mekaniske data		
Varianter af fiberoptik hoved		vinklet
Fiberoptik hoved diameter	[mm]	4
Sensorhoved længde	[mm]	10
Samlet længde	[mm]	156; (-6 mm)

E20569

Fibre diffus aftastning

FT-00-P-A-R4/0,156 +/-6MM

Min. bøjningsradius	[mm]	20
Materiale		Adapter: PPE
Fiber materiale		glas
Fiberoptik materiale		aluminium
Fiberkappe materiale		PVC
Tilbehør		
Leverings omfang		E20103
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.