


Fibre diffus aftastning

FT-30-N-V-M8

Artiklen kan ikke længere leveres



Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OIF

OIF

Rækkevidde af fiber

[mm]

70

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniske data

Vægt

[g]

113,6

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M8

Samlet længde

[mm]

600

Min. bøjningsradius

[mm]

30

Fiberretning



Fiber materiale

glas

Fiberoptik materiale

rustfri stål (1.4305 / 303)

Fiberkappe materiale

Vitalon

E20575



Fibre diffus aftastning

FT-30-N-V-M8

Tilbehør

Leverings omfang

Sekskantmøtrik: 2 x M8

tandskiver: 2

riflet møtrik: 1 x M30

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.