


Fibre diffus aftastning

FT-11-E-A-M6/F2x1/1m

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OBF

OBF

Rækkevidde af fiber

[mm]

70

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...70

Mekaniske data

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M6

Sensorhoved længde

[mm]

35

Samlet længde

[mm]

1000

Min. bøjningsradius

[mm]

30

Fiber materiale

PMMA

Fiberoptik materiale

aluminium

Fiberkappe materiale

PE

E20632



Fibre diffus aftastning

FT-11-E-A-M6/F2x1/1m

Tilbehør

Tilbehør (valgfri)

Skæreværktøj til fiberoptik:, E20600

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.