


Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding [V] < 250 AC / < 300 DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C] -40...85

Kapslingsklasse IP 67

Mekaniske data

Vægt [g] 0,013

Monterings gevind M16

Materiale Messing forniklet

Indstøbt-emne materiale Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder 1 stk.

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,065 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: Messing, forniklet





Indbygningssstik

ADAPTER PLUG US-100

Tilslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvid