


Fibre diffus aftastning

FT-00-MPV-M6/3M



Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Applikation

Robust design til brug i krævende industrielle miljøer;
Beständig over for forskellige aggressive kemikalier

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OCF; OKF; OUF

OCF (High Power)

Rækkevidde af fiber

[mm]

250

OKF

Rækkevidde af fiber

[mm]

13

OUF

Rækkevidde af fiber

[mm]

13

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniske data

Vægt

[g]

158

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M6

Samlet længde

[mm]

3000

Min. bøjningsradius

[mm]

20

Fiberretning



Fiber materiale

PMMA

Fiberoptik materiale

rustfri stål (1.4305 / 303)

Fiberkappe materiale

metalsilikone

E20692



Fibre diffus aftastning

FT-00-MPV-M6/3M

Tilbehør	
Leverings omfang	Sekskantmøtrik: 2 x M6, Rustfrit stål
	tandskiver: 2
	riflet møtrik: 1 x M11
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.