


Fibre diffus aftastning

FT-00-M-V-E1/2,5M

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OKF; OUF

OKF

Rækkevidde af fiber

[mm]

6

OUF

Rækkevidde af fiber

[mm]

6

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...150

Mekaniske data

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved diameter

[mm]

1

Sensorhoved længde

[mm]

5

Samlet længde

[mm]

2500

Min. bøjningsradius

[mm]

20

Fiber materiale

glas

Fiberoptik materiale

rustfri stål (1.4305 / 303)

E20698



Fibre diffus aftastning

FT-00-M-V-E1/2,5M

Fiberkappe materiale

metalsilikone

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.