


Fiber separat sender modtager

FE-11-E-A-M4R/1m

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Funktions princip

Thru-beam sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OBF

OBF

Rækkevidde af fiber

[mm]

120

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...70

Mekaniske data

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M4

Sensorhoved længde

[mm]

15

Samlet længde

[mm]

1000

Min. bøjningsradius

[mm]

30

Fiber materiale

akryl

Fiberoptik materiale

aluminium

Fiberkappe materiale

PE

E20701



Fiber separat sender modtager

FE-11-E-A-M4R/1m

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.