


Fibre diffus aftastning

FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M



Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Applikation

Lille bøjningsradius

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Rækkevidde af fiber

[mm]

20

OBF

Rækkevidde af fiber

[mm]

25

OCF (High Power)

Rækkevidde af fiber

[mm]

170

OO50

Rækkevidde af fiber

[mm]

60

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...70

Mekaniske data

Vægt

[g]

39,5

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved diameter

[mm]

3

E20711



Fibre diffus aftastning

FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M

Samlet længde	[mm]	2000
Min. bøjningsradius	[mm]	10
Fiberretning		↔
Kernediameter	[mm]	2 x 0,5
Fiber materiale		PMMA
Fiberoptik materiale		rustfri stål (1.4305 / 303)
Fiberkappe materiale		PE
Tilbehør		
Tilbehør (valgfri)		Skæreværktøj til fiberoptik:, E20600
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.