


Fibre diffus aftastning

FT-11-E-V-E6R/2m



Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Applikation

Til brug i industrimiljøer

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Rækkevidde af fiber

[mm]

40

OBF

Rækkevidde af fiber

[mm]

60

OCF (High Power)

Rækkevidde af fiber

[mm]

420

OO50

Rækkevidde af fiber

[mm]

150

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...70

Mekaniske data

Vægt

[g]

52

Varianter af fiberoptik hoved

vinklet

Fiberoptik hoved diameter

[mm]

6

E20715



Fibre diffus aftastning

FT-11-E-V-E6R/2m

Samlet længde	[mm]	2000
Min. bøjningsradius	[mm]	25
Fiberretning		↔
Fiber materiale		PMMA
Fiberoptik materiale		rustfri stål (1.4305 / 303)
Fiberkappe materiale		PE
Tilbehør		
Leverings omfang		E20103
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.