


Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH080MSS0002B08



Applikation

Special funktion

afskærmet ledning

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 60 AC/DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...85

Kapslingsklasse

IP 67

Mekaniske data

Vægt

[g]

125,5

Dimensioner

[mm]

14,5 x 14,5 x 43,9

Materiale

TPU

Indstøbt-emne materiale

TPU

Materiale - omløber

zinkstøbegods, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH080MSS0002B08

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR, sort, afskærmet; 7 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: zinkstøbegods, forniklet



Tilslutning

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	screen

farver iht DIN
47100

BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
GY =	grå
PK =	rosa
WH =	hvid
YE =	gul
screen =	Skærm

Ledningsfarver :