


Fibre diffus aftastning

FT-18-A-A-M6/1M

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OGF

OGF

Rækkevidde af fiber

[mm]

15

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniske data

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M6

Sensorhoved længde

[mm]

25

Samlet længde

[mm]

1000

Min. bøjningsradius

[mm]

20

Materiale

Adapter: PPE

Fiber materiale

glas

Fiberoptik materiale

aluminium

Fiberkappe materiale

PVC

E20742



Fibre diffus aftastning

FT-18-A-A-M6/1M

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.