


Fiberoptik diffus

FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E20765

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske
forstærkere

OB50; OBF; OO50

OB50

Rækkevidde af fiber

[mm]

15

OBF

Rækkevidde af fiber

[mm]

25

OO50

Rækkevidde af fiber

[mm]

45

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...70

Mekaniske data

Vægt

[g]

0,007

Varianter af fiberoptik hoved

lige

E20766



Fiberoptik diffus

FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5

Fiberoptik hoved gevind	M5
Samlet længde [mm]	konfigurerbar
Fiberretning	⦿
Materiale	Kapsling: Messing belagt med hvid bronze
Fiber materiale	PMMA
Fiberoptik materiale	aluminium
Tilbehør	
Leverings omfang	Sekskantmøtrik: 2 x M5
	tandskiver: 2
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.