

E20774



Kunststof fiber på rulle

ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M



Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...70
----------------------	------	----------

Mekaniske data

Vægt	[g]	452,5
Samlet længde	[mm]	50000; (konfigurerbar)
Min. bøjningsradius	[mm]	30
Fiberretning		●
Fiberdiameter	[mm]	1
Ydre diameter	[mm]	2,2
Fiber materiale		PMMA
Fiberkappe materiale		PE

E20774



Kunststof fiber på rulle

ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------