

Fibre diffus aftastning

FT-50-V-V-R5



Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OBF; ODF; OMF

OBF

Rækkevidde af fiber

[mm]

150

ODF

Rækkevidde af fiber

[mm]

1

OMF

Rækkevidde af fiber

[mm]

175

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-58...315

Mekaniske data

Vægt

[g]

112

Varianter af fiberoptik hoved

vinklet

Fiberoptik hoved diameter

[mm]

5

Samlet længde

[mm]

900

Min. bøjningsradius

[mm]

19

Fiberretning



E20829



Fibre diffus aftastning

FT-50-V-V-R5

Fiber materiale	glas
Fiberoptik materiale	rustfri stål (1.4305 / 303)
Fiberkappe materiale	rustfri stål (1.4305 / 303)
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.