


Fibre diffus aftastning

FT-00-P-A-M4

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OKF; OUF

OKF

Rækkevidde af fiber

[mm]

20

OUF

Rækkevidde af fiber

[mm]

20

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniske data

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M4

Samlet længde

[mm]

600

Min. bøjningsradius

[mm]

20

Materiale

Adapter: ABS

Fiber materiale

glas

Fiberoptik materiale

aluminium

E20835



Fibre diffus aftastning

FT-00-P-A-M4

Fiberkappe materiale

PVC

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.